

Arova Aqua-Toner F

9006

Concentrati di colorante a base acqua per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Codice(i) di prodotto

89154 ff

Indicazioni generali

Concentrati di colorante a base acqua per la colorazione di sistemi di mordenzatura Arova a base acqua.


Campi di applicazione



Tintura dei sistemi di colorazione Arova a base d'acqua secondo **ARL 113 – Istruzioni per tingere i coloranti Arova.**

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- A causa delle elevate concentrazioni, la colorazione delle macchie con i toner Arova Aqua è consigliata solo a utenti esperti.
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Non utilizzare il prodotto come mordente!
- Consultare le nostre **ARL 113 - direttive per la colorazione dei sistemi di colorazione Arova.**
- Quantità aggiuntiva al colorante:
Quantità totale di toner Arova Aqua: max. 20 % in peso a seconda del sistema di colorazione selezionato.
- Mescolare bene!
- I coloranti colorati con i toner Arova Aqua possono essere lavorati come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattato con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Variazioni dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice e dell'adesione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

51, 11 (a seconda della tonalità)

Tonalità / gradi di brillantezza**Tonalità standard:**

Braun (89154)
 Braun (89160)
 Schwarz (89720)
 Gelb (89724)
 Rot (89726)
 Gelb (89730)
 Orange (89732)
 Rot (89733)
 Braun (89734)
 Schwarz (89735)
 Blau (89736)

Questa scheda tecnica è valida per tutte le tonalità di Arova Aqua-Toner F 9006) e codice colore.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.



Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).