

## Arova Solva-Toner F

9032

Concentrés de colorants à base de solvants à usage **industriel** et **professionnel**

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

90890 ff

Généralités

Concentrés de colorants à base de solvants pour teinter les systèmes de teinture Arova à base de solvants.


Domaines d'utilisation



Teinture des systèmes de teintures Arova à base aqueuse selon nos **ARL 113 – Instructions de mise en teinte pour les systèmes de teintures Arova.**

### APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- En raison des grandes concentrations, le nuancage des teintures avec les concentrés de couleur de teinture Arova Solva n'est recommandé qu'aux utilisateurs expérimentés.
- Utiliser seulement en combinaison avec les teintures conseillées de la maison ADLER.
- Ne pas utiliser le produit comme teinture !
- Veuillez respecter nos **ARL 113 – Instructions de mise en teinte pour les systèmes de teintures Arova.**
- Quantité d'ajout à la teinture :  
Quantité totale de concentré de couleur de teinture Arova Solva : max. 10 % en poids selon le système de teinture choisi.
- Bien mélanger !
- Les teintures nuancées avec les concentrés de couleur de teinture Arova Solva peuvent être appliquées comme indiqué dans la fiche technique correspondante.
- Avant d'entamer les travaux de teinte, toujours effectuer une teinture d'essai sur le bois original et la recouvrir avec le vernis prévu afin de pouvoir évaluer la teinte finale.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

**Nettoyage des outils**

Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).



8501

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

11

**Teintes / Degrés de brillance****Teinte(s) standard :**

Gelb, Hochkonzentriert (90890)  
 Orange, Hochkonzentriert (90891)  
 Rot, Hochkonzentriert (90892)  
 Schwarz, Hochkonzentriert (90893)

Cette fiche technique est valable pour toutes les teintes de Arova Solva-Toner F (9032) et numéros de teinte.

**AUTRES REMARQUES****Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

**Données techniques de sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).